


Garant**Tangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	954201 5
GTIN	4062406157456
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954201: 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 st.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 st.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 st.
GARANT halfronde tang, gebogen, nr. 713440 gr. 200: 1 st.
GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 200: 1 st.

Technische beschrijving

Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	5
Breedte	200 mm

Diepte	500 mm
Diepte in G	20
Uitvoering	met tangen
Gewicht	1,522 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Combinatietang, verchroomd, met 2-componentengrepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706000 250
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706001 250
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954201	952001 954201
Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713440 200