

Sleuteltangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	954204 5
GTIN	2050002004306
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954204: 1 st.

HOLEX universele griptang nr. 708005 gr. 225: 1 st.

HOLEX griptang met lange bek nr. 708401 gr. 175: 1 st.

GARANT sleuteltang nr. 813501 gr. 250: 1 st.

HOLEX verstelbare moersleutel nr. 814001 gr. 100; 200: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Diepte in G	20
Aantal gereedschappen	5
Breedte in G	8
Diepte	500 mm

Uitvoering	met tangen
Gewicht	1,614 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Verstelbare moersleutel Totale lengte 200 mm	814001 200
Griptang met lange bek Totale lengte 175 mm	708401 175
Verstelbare moersleutel Totale lengte 100 mm	814001 100
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954204	952001 954204
Universele griptang, ovale bekvorm Totale lengte 225 mm	708005 225
Sleuteltang Totale lengte 250 mm	813501 250
Verstelbare moersleutel met greep Totale lengte 200 mm	813960 200
Griptang met lange bek Totale lengte 175 mm	708400 175