

Garant
Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 30

Bestelgegevens

Bestelnummer	953747 30
GTIN	4062406157234
Artikelklasse	91A

Omschrijving
Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953747: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 642325 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

GARANT ratel omschakelbaar nr. 640025 gr. 1/2: 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 641029 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.

GARANT dwarsgreep nr. 641329 gr. 295: 1 st.

GARANT cardangewricht nr. 641629 gr. 1/2: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	30

Aantal gereedschappen	30
Breedte in G	8
Diepte in G	20
Breedte	200 mm
Gewicht	3,891 kg
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642325 13
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642325 11
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642325 10
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642325 12
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953747	952001 953747
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642325 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642325 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642325 27
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642325 30
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642325 32
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type	640025