



Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 30



Bestelgegevens

Bestelnummer	953751 30
GTIN	4062406157265
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953751: 1 st.

HOLEX 12-kant dop nr. 642120 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643220 gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

HOLEX ratel omschakelbaar nr. 640190 gr. 1/2: 1 st.

HOLEX verlengstuk nr. 641020 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.

HOLEX Dwarsgreep nr. 641320 gr. 295: 1 st.

HOLEX cardangewricht nr. 641620 gr. 1/2: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Gewicht	4,046 kg

Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	30
Breedte in G	8
Breedte	200 mm
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643220 6
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642120 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642120 27
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643220 8
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641020 255
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642120 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642120 18
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642120 24
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642120 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642120 15
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642120 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642120 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643220 5

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953751	952001 953751
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641020 75
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642120 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642120 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642120 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642120 30
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643220 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper	640220
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642120 17
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643220 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642120 21
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643220 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642120 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642120 32
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643220 10