

**Hoge voedingsfrees MFH mini, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z:
25/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Opnamedraad M	M12
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Ø D ₃	18 mm
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α _{max}	16,3 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	43 mm
Raminghoek α _{max}	1,05 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------