


LOGU 030310 ER-GM, PR1525, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	221970 ST1400
GTIN	4960664741632
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 1$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,2 - 1,5 mm

ISO-code wisselplaat: LOGU 030310 ER-GM

Type: ST1400

Hoekradius: 1 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$: 1,6 mm

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	LOGU 030310 ER-GM
Type	ST1400
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,6 mm
Hoekradius	1 mm

Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen