



## Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 39



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953833 39
GTIN	4062406158705
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953833: 1 st.

HOLEX 6-kant dop 1/4 inch nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch nr. 631720 gr. 3; 4; 5: Resp. 1 st.

HOLEX ratel omschakelbaar 1/4 inch nr. 632090 gr. 1/4: 1 st.

HOLEX verlengstuk 1/4 inch nr. 632420 gr. 50; 150: Resp. 1 st.

HOLEX Opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632840 gr. 150: 1 st.

HOLEX dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 st.

HOLEX cardangewricht 1/4 inch nr. 633520 gr. 1/4: 1 st.

HOLEX Ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640190 gr. 1/2: 1 st.

HOLEX verlengstuk 1/2 inch nr. 641020 gr. 125: 1 st.

HOLEX dwarsgreep 1/2 inch nr. 641320 gr. 295: 1 st.

HOLEX cardangewricht 1/2 inch nr. 641620 gr. 1/2: 1 st.

HOLEX 12-kant dop 1/2 inch nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643220 gr. 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

### Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Gewicht	3,179 kg
Diepte in G	20
Aantal gereedschappen	39
Breedte in G	10
Breedte	250 mm
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642120 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643220 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643220 12
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper	640220
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642120 13
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642120 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642120 22

Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642120 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642120 17
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643220 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643220 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642120 19
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953833	952001 953833
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 50 mm	632420 50
Cardangewricht 1/4 inch Type 1/4	633520 1/4
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642120 21
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643220 14
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641020 130
Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642120 18
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642120 24

Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2

640190 1/2