

HOLEX**Digitale schuifmaat ABS + set accessoires, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412815 150
GTIN	4062406156497
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Set bestaande uit een digitale schuifmaat en accessoires.

- **Digitale schuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelep. Met robuuste metalen behuizing.**
- **Set accessoires voor digitale schuifmaten – maakt het meten van smalle openingen, groeven en boringsafstanden mogelijk.**

Levering:

1× Digitale schuifmaat nr. 412821 maat 150.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

1 Set accessoires nr. 412747 maat 3,5 **bestaande uit:**

2 Paar meetinserthouders kort en lang.

3 Paar meetinserts met meetschijven Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.

2 Paar meetinserts met meetconus Ø 9 mm, 60° en Ø 12 mm, 60°.

1 Paar meetinserts met meetcilinder Ø 1,5×9 mm.

1 Veersysteem voor constante meetkracht.

1 Haakse stiftsleutel.

1 × Dieptemeetbrug 75 mm.

Inclusief stabiele kunststof box.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Aflezings	0,0005 inch

Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetvlak	Fijngelept
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Dieptemeetbrug	412710
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Set accessoires voor digitale schuifmaten Maximale meetbekdikte 3,5 mm	412747 3,5
Digitale schuifmaatABS Meetbereik 150 mm	412821 150

Schroef voor dieptemaathouder

412236