

Opleidings-gereedschapsassortiment, 43-delig, voor industriële monteurs zonder vouwkrat, Aantal gereedschappen: 43



Bestelgegevens

Bestelnummer	680265 43
GTIN	2050002003576
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Levering:

Magneethouder: 3 st. nr. 085915 maat 20

GARANT schuifmaat: 1 st. nr. 410100 maat 150

Winkelhaak met aanslag: 1 St. nr. 452600 maat 100×70

Precisie-steekpasser met veer: 1 st. nr. 457000 maat 150

Kraspen recht: 1 st. nr. 458500 maat 180

Stalen liniaal: 1 st. nr. 461805 maat 300

GARANT rolbandmaat: 1 st. nr. 462210 maat 2

DICK blokvijl kap 1: Resp. 1 st. nr. 510100 maat 150; 250

DICK blokvijl kap 3: Resp. 1 st. nr. 510300 maat 150; 250

DICK driekante vijl kap 1: 1 st. nr. 511100 maat 250

DICK driekante vijl kap 3: 1 st. nr. 511300 maat 200

DICK vierkante vijl kap 1: 1 st. nr. 512100 maat 250

DICK vierkante vijl kap 3: 1 st. nr. 512300 maat 150

DICK ronde vijl kap 1: 1 st. nr. 514100 maat 250

DICK ronde vijl kap 3: 1 st. nr. 514300 maat 200

Hardhouten vijlhandvatten: 5 St. nr. 519400 maat 100 en 5 st. maat 120

Vijlborstel: 1 St. nr. 576000 maat 115×40

GARANT sleufschroevendraaier: 1 st. nr. 660030 maat 5,5

PB Swiss Tools platte beitel: 1 st. nr. 740900 maat 150

PB Swiss Tools drevel: Resp. 1 st. nr. 745300 maat 3; 6

PB Swiss Tools centerpons: 1 St. nr. 748900 maat 120

GARANT bankhamer: 1 St. nr. 750110 maat 500

RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model): 1 st. nr. 836010 maat 200

RENNSTEIG schraapstaal (plat model): 1 St. nr. 837020 maat 250

GARANT Bankschroefbekken (paar): 1 St. nr. 967711 maat 125

Werkbank-handvegers: 1 St. nr. 087553 maat 280

uvex® comfort-veiligheidsbril, helder: 1 st. nr. 096504 maat CLEAR

Gehoorschermingsmiddelen: 1 st. nr. 097795 maat STEEL

Lederen werkhandschoenen (paar): 1 St. nr. 094055 maat 10

Opmerking:

Gereedschap wordt los bijgeleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Schraapstaal (plat model) Klinglengte 250 mm	837020 250
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Ronde vijl Lengte zonder arend 250 mm	514100 250
Driehoekig schraapstaal (hol) Steellengte 200 mm	836010 200
Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm	510100 150
Steekpasser met veer Lengte L 150 mm	457000 150
Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm	510300 150
Drevel speciale kwaliteit verchroomd Punt-Ø 6 mm	745300 6
Bankhamer met beschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Werkbank-handveger Poly-Kokos® Lengte 280 mm	087553 280
Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd Totale lengte 120/12 mm	748900 120/12
Veiligheidsbril Tint CLEAR	096804 CLEAR

Drevel speciale kwaliteit verchroomd Punt-Ø 3 mm	745300 3
Platte grijpermagneet met binnendraad Ø 20 mm	085915 20
Blokvijl Lengte zonder arend 250 mm	510300 250
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2 m	462210 2
Blokvijl Lengte zonder arend 250 mm	510100 250
Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 Tint CLEAR	096504 CLEAR
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 125 mm	967711 125
Rechte kraspen	458500
Vierkante vijl Lengte zonder arend 150 mm	512300 150
Handschoenen, paar Rundvolleder Handschoenmaat 10	094055 10
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Veiligheidsbril Tint CLEAR	096807 CLEAR
Driekante vijl Lengte zonder arend 200 mm	511300 200
Ronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	514300 200
Driekante vijl Lengte zonder arend 250 mm	511100 250
Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd Totale lengte 120/10 mm	748900 120/10
Vierkante vijl Lengte zonder arend 250 mm	512100 250
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 Beenlengte 100X70 mm	452600 100X70
Platte beitel Totale lengte 150 mm	740900 150
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm	461805 300
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Oorkappen Type STEEL	097795 STEEL
Oorkappen Bilsom® Viking® Type	097763
Steekpasser met veer Lengte L 150 mm	457005 150