

Garant**Gereedschapswagen inclusief universeel gereedschapsassortiment, 174-delig voor 4 lades, Type: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	689000 1
GTIN	4062406158927
Artikelklasse	61H

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte gereedschapswagen van de nieuwe GridLine-serie met 7 lades, waarvan er 4 met het meegeleverde, hoogwaardige professionele gereedschap zijn uitgerust. Bestaande uit de volgende samenstelling: schroefsleutels, dopsleutels 1/2 inch, schroevendraaier, tangen, hamers, vijlen, slaggereedschap, bits, offset schroevendraaiers en aanvullende artikelen. De 3 overige lades kunnen individueel worden uitgerust. Het universele gereedschapsassortiment past exact in het tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapskar heeft.

De lade van de gereedschapswagen wordt ontgrendeld door middel van een centrale ontgrendelingsgreep in de greeplijst.

Per 75 mm lade wordt 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75 en per 125 mm lade wordt 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125 meegeleverd. Het aflegbord kan indien nodig door andere werkbladen (bijv. van bamboe) worden vervangen.

Uitvoering gereedschapswagen:

- **Groot oppervlak. Praktisch. Krasvast, antislip en oppervlaktesparend X-ABS-aflegbord.**
- **Systematisch. Indeelbaar. 7 Lades bieden ruimte voor een grote hoeveelheid gereedschap.**

- **Optisch. Krachtig. Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.**
- **Mobiel. Stabiel. 2 Bok- en 2 zwenkwielen metvergrendeling voor en betrouwbare, geluidsarme loop en een stabiele stand.**

Levering:

Gereedschapswagen: 1 St. nr. 914540 maat 7

Steekringsleutelset, 19-delig: 1 St. nr. 952428 maat 19

Assortiment schroevendraaiers voor sleuf- en Phillips-schroeven, 13-delig: 1 St. nr. 953432 gr. 13

Dopsleutelassortiment 1/2 inch, 30-delig: 1 St. nr. 953747 maat 30

Hamerassortiment, 3-delig: Resp. 1 st. nr. 750110 maat 300; 500

1 st. nr. 752520 maat 40G

Tangenassortiment, 5-delig: 1 St. nr. 954201 maat 5

Vijlenset, 5-delig: 1 St. nr. 517411 maat 200

Assortiment schroevendraaiers voor Torx®- en binnenzeskantschroeven, 22-delig: 1 St. nr. 953141 maat 22

Beitel-, drevel- en pendrijverassortiment, 10-delig: 1 St. nr. 954652 maat 10

Assortiment werkplaatstoebehoren, 63-delig: 1 St. nr. 676040

1 St. nr. 845020

1 St. nr. 763030 maat 205

Assortiment meetgereedschap, 4-delig: 1 St. nr. 410100 maat 150

1 St. nr. 461900 maat 3

1 St. nr. 466200 maat 2

1 St. nr. 081505 maat 125

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd.

Andere gereedschapssorteersystemen voor de gereedschapswagen vindt u vanaf nr. 952048. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689000 maat 1 is alleen binnen de EU mogelijk.

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Breedte	800 mm
Aantal lades	7
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	500 mm

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×10
Vullingsgraad van een lade in G	8×20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Indeling	uitgerust
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Led-zaklampmet batterijen Type 130 mm	081505 130
Bit-assortiment61-delig	676040
Led-zaklampmet batterijen Type 125 mm	081505 125
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Rolbandmaat Lengte 3 m	461900 3
Schroevendraaier-assortiment Aantal gereedschappen 13	953431 13
Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltasmetaal Lengte zonder arend 200 mm	517411 200
Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm	845020
Steekringsleutelset Aantal gereedschappen 19	952428 19
Tangenassortiment Aantal gereedschappen 5	954201 5
Zachte hamer met nylon doppen Behuizings-Ø / -materiaal 40G mm	752520 40G
Beitel-, drevel- en pendrijverassortiment Aantal gereedschappen 10	954652 10

Haakse stiftsleutels voor Torx® en 6-kant Aantal gereedschappen 22	953141 22
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Bankhamer met beschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Dopsleutelassortiment 1/2 inch Aantal gereedschappen 30	953747 30
Combischaar met tweecomponenten-greeprecht, verstelbare openingshoek Totale lengte 205 mm	763030 205
Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades Aantal lades 7	914540 7
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 2	667690 2
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 8 mm	747000 8
Platte beitel Totale lengte 200 mm	740500 200
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660030 3,5
Zijsnijtang, verchromd, met beklede grepen Totale lengte 160 mm	724840 160
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642325 13
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643229 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953431	952001 953431
Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart Totale lengte 250 mm	706001 250
Kruisbeitel totale lengte 200 mm	740600 200
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642325 27
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 4 mm	660030 4
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2,5 mm	660030 2,5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 5 mm	747000 5
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952428	952001 952428
Halfronde tang, gebogen, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713440 200
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642325 12
Combinatietang, verchroomd, met 2-componenten-grepen Totale lengte 180 mm	700940 180
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 4 mm	745500 4
Drevelszware uitvoering Punt-Ø 3 mm	745500 3
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642325 32
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 3	667690 3
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660030 6,5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642325 30
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 1	667690 1
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 2 mm	747000 2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642325 11
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641629 1/2
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954201	952001 954201
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640025 1/2
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 0	667690 0
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953747	952001 953747

Set haakse stiftsleutels voor Torx®, met MagicSpring®-klemfunctie Aantal stiftsleutels 13	625025 13
Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Aantal sleutels 9	627132 9
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 10 mm	660030 10
Steekringsleutelset Aantal sleutels 19	613610 19
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 6 mm	747000 6
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 3 mm	747000 3
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 8 mm	660030 8
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641329 295
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953141	952001 953141
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 954652	952001 954652
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen Totale lengte 200 mm	713040 200
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt Punt-Ø D 4 mm	747000 4
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642325 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Kruiskopmaat 00	667690 00

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642325 10
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 2 mm	660030 2
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642325 14
Slotplaat voor GridLine Type VA21	914227 VA21
Schroevendraaierassortiment Aantal gereedschappen 13	953432 13