

Opleidings-gereedschapsassortiment, 43-delig, voor industriële monteurs met vouwkrat, Aantal gereedschappen: 43



Bestelgegevens

Bestelnummer	680264 43
GTIN	2050002003569
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Levering:

Magneethouder: 3 st. nr. 085915 maat 20

GARANT schuifmaat: 1 st. nr. 410100 maat 150

Winkelhaak met aanslag: 1 St. nr. 452600 maat 100×70

Precisie-steekpasser met veer: 1 st. nr. 457000 maat 150

Kraspen recht: 1 st. nr. 458500 maat 180

Stalen liniaal: 1 st. nr. 461805 maat 300

GARANT rolbandmaat: 1 st. nr. 462210 maat 2

DICK blokvijl kap 1: Resp. 1 st. nr. 510100 maat 150; 250

DICK blokvijl kap 3: Resp. 1 st. nr. 510300 maat 150; 250

DICK driekante vijl kap 1: 1 st. nr. 511100 maat 250

DICK driekante vijl kap 3: 1 st. nr. 511300 maat 200

DICK vierkante vijl kap 1: 1 st. nr. 512100 maat 250

DICK vierkante vijl kap 3: 1 st. nr. 512300 maat 150

DICK ronde vijl kap 1: 1 st. nr. 514100 maat 250

DICK ronde vijl kap 3: 1 st. nr. 514300 maat 200

Hardhouten vijlhandvatten: 2 st. nr. 519400 gr. 100, 5 st. gr. 120 en 3 st. gr. 140

Vijlborstel: 1 St. nr. 576000 maat 115×40

GARANT sleufschroevendraaier: 1 st. nr. 660030 maat 5,5

PB Swiss Tools platte beitel: 1 st. nr. 740900 maat 150
PB Swiss Tools drevel: Resp. 1 st. nr. 745300 maat 3; 6
PB Swiss Tools centerpons: 1 St. nr. 748900 maat 120
GARANT bankhamer: 1 St. nr. 750110 maat 500
RENNSTEIG driehoekig schraapstaal (hol model): 1 st. nr. 836010 maat 200
RENNSTEIG schraapstaal (plat model): 1 St. nr. 837020 maat 250
GARANT Bankschroefbekken (paar): 1 St. nr. 967711 maat 125
 Werkbank-handvegers: 1 St. nr. 087553 maat 280
uvex[®] comfort-veiligheidsbril, helder: 1 st. nr. 096504 maat CLEAR
 Gehoorbeschermingsmiddelen: 1 st. nr. 097795 maat STEEL
 Lederen werkhandschoenen (paar): 1 St. nr. 094055 maat 10
 Vouwkrat: 1 st. nr. 693450 maat 42
Opmerking:
Gereedschap wordt los bijgeleverd.

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Platte grijpermagneet met binnendraad Ø 20 mm	085915 20
Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2 Tint CLEAR	096504 CLEAR
Blokvijl Lengte zonder arend 250 mm	510100 250
Driehoekig schraapstaal (hol) Steellengte 200 mm	836010 200
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 125 mm	967711 125
Blokvijl Lengte zonder arend 250 mm	510300 250
Centerpons, speciale kwaliteit, verchromd Totale lengte 120/12 mm	748900 120/12
Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm	510100 150
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm	461805 300
Platte beitel Totale lengte 150 mm	740900 150
Steekpasser met veer Lengte L 150 mm	457000 150

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Drevel speciale kwaliteit verchroomd Punt-Ø 3 mm	745300 3
Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd Totale lengte 120/10 mm	748900 120/10
Bankhamer met beschermkraag Gewicht zonder steel 500 g	750110 500
Blokvijl Lengte zonder arend 150 mm	510300 150
Schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660030 5,5
Handschoenen, paar Rundvolleder Handschoenmaat 10	094055 10
Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 Beenlengte 100X70 mm	452600 100X70
Drevel speciale kwaliteit verchroomd Punt-Ø 6 mm	745300 6
Veiligheidsbril Tint CLEAR	096807 CLEAR
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Vierkante vijl Lengte zonder arend 150 mm	512300 150
Veiligheidsbril Tint CLEAR	096804 CLEAR
Rechte kraspen	458500
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Driekante vijl Lengte zonder arend 250 mm	511100 250
Vierkante vijl Lengte zonder arend 250 mm	512100 250
Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2 m	462210 2
Werkbank-handveger Poly-Kokos® Lengte 280 mm	087553 280
Oorkappen Type STEEL	097795 STEEL
Ronde vijl Lengte zonder arend 250 mm	514100 250
Vouwkraat van polypropyleen Volume 42 l	693450 42
Ronde vijl Lengte zonder arend 200 mm	514300 200
Oorkappen Bilsom® Viking® Type	097763
Schraapstaal (plat model) Klinglengte 250 mm	837020 250
Driekante vijl Lengte zonder arend 200 mm	511300 200

Steekpasser met veer Lengte L 150 mm

457005 150