


SNMG 120408, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PH
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	CA515
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8

Producttype

Wisselplaat voor het draaien