

**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Spaanbreker	WQ
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Snedecondities	continu
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien