

**CNMG 120412 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120412 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WQ
Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm
Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	WQ
Snedcondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm
Hoekradius	1,2 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien