



Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader, Type: 7116116H1



Bestelgegevens

Bestelnummer	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Accu-boorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- Onderhoudsarme POWER-Drive EC-motor met hoog draaimoment en overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 22 standen, extra boorstand.
- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.

- **Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.**
- **Hoogstroomgeschikte Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en capaciteitsaanduiding.**

Voordeel:

Met QuickIN MAX-aansluiting.

Levering:

Zonder accu en lader. Inclusief 2x 18 V Li-ion-accu, boorhouder, lader, riemclip, transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal toerental 1e versnelling	400 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	25 mm
Maximaal draaimoment hard	90 Nm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Maximaal toerental 2e versnelling	800 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximaal toerental 3e versnelling	1950 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	ASCM 18 QM
Gewicht	2 kg
Maximaal draaimoment zacht	46 Nm
Verpakking	Transportkoffer
Maximaal toerental 4e versnelling	3850 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Accucapaciteit	6 Ah
Accutype	Lithium-ion

Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	Aandrijving met 4 versnellingen. 18V
USP2	geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu-boorschroefmachinezonder accu en lader Type 71161164	070200 71161164
Accu-starterset Type 92604323	073832 92604323