


**SNMG 120404, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120404 CA515 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: CA515  
 Spaanbreker: PQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 105 - 510 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeclassificatie	continu
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Soort	CA515

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien