

**SNMG 150612, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251363 CA515
GTIN	4960664677092
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 150612 CA515 Hoekradius: 1,2 mm  
Soort: CA515  
Spaanbreker: PH  
Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	1 - 10 mm
Spaanbreker	PH
Snedecondities	continu
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Soort	CA515

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien