

**CNMG 120404, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250102 CA515
GTIN	4960664675265
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 480 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 480 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien