

**CNMG 190616, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 190616 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PH

Snijdiepte a_p : 1 - 10 mm

Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	PH
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien