

**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120408 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WP
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 480 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 480 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	WP
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien