

**VNMG 160408, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CA515
GTIN	4960664678358
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VNMG 160408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 105 - 510 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien