


**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA515**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMG 120404 Wiper CA515 Soort: CA515  
 Spaanbreker: WP  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 140 - 480 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 480 m/min
Voeding $f$	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	WP

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien