


CNMM 120408, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMM 120408 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: PX

Snijdiepte a_p : 1 - 11 mm

Voeding f : 0,25 - 0,9 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 430 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 430 m/min
Spaanbreker	PX

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien