


DNMG 150608, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 105 - 510 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien