

**Garant****Lamellenslijpschijf long life CER conisch, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565225 80
GTIN	4062406159221
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Hoogwaardige, zelfscherpemde keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.
- Sterk slijpende laag voor koel slijpen.
- Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.
- Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).
- Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.

**long life** - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

**Toepassing:**

Universele slijpwerkzaamheden, vlaklijpen, zware afname en randbewerking.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Korrelgrootte	80

Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
sterk slijpende, koelende coating	ja
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		