

Garant**Lamellenslijpschijf long life CER conisch, Ø 178 mm, Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 565226 60 |
| GTIN | 4062406159252 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hoogwaardige, zelfscherpende keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.
- Sterk slijpende laag voor koel slijpen.
- Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.
- Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).
- Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.**Toepassing:**

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------|
| Vormbeschrijving | schuin |
| Korrelgrootte | 60 |
| Schijf-Ø | 178 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek |
| sterk slijpende, koelende coating | ja |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 178 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |