

**Garant****Lamellenslijpschijf speed CER vlak, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565234 80
GTIN	4062406159290
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Hoogwaardige, zelfscherpende keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.
- Sterk slijpende laag voor koel slijpen.
- Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.
- Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).
- Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.

**speed** - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

**Toepassing:**

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlakslijpen.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	80

Vormbeschrijving	vlak
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
sterk slijpende, koelende coating	ja
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		