

**Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, Ø 115 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	565284 40
GTIN	4062406159399
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor **maximale standtijd**.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlaklijpen, zware afname en randbewerking.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	115 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		