



Lamellenslijpschijf speed+ ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	565299 40
GTIN	4062406159559
Artikelklasse	52M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.**
- **Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.**
- **Universeel, geschikt voor staal en RVS.**
- **Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.**

speed+ - Geoptimaliseerde lamellenplaatsing voor vergelijkbare resultaten als bij een fiberschijf met **hoge agressiviteit**.

Toepassing:

Randbewerking, zware afname.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	vlak
Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		