



Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 120



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 565295 120 |
| GTIN | 4062406159641 |
| Artikelklasse | 52M |

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlakslijpen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Vormbeschrijving | vlak |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) |
| Slijpmiddelaanduiding | ZA |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
| Producttype | Lamellenslijpschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |