



Lamellenslijpschijf speed ZA vlak, Ø 178 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	565296 60
GTIN	4062406159665
Artikelklasse	52M

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
- Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
- Universeel, geschikt voor staal en RVS.
- Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor **grote verspaningsvolumes** en hoge standtijd.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlaklijpen.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	178 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	vlak
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 178 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		