


TNMG 160404, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 510 m/min
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien