

## Coördinatenmeetdoorn, Schroefdraad: M5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	494250 M5
GTIN	4046122918607
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Coördinatenmeetdoorn voor bepaling van de positie en uitlijning van binnendraden bij gebruik van een coördinatenmeetmachine of tactiele meetmicroscop MM1 met tactiel meetsysteem TP20.

**Toepassing:**

Door een spoedverandering in de schroefdraad rust de doorn op twee schroefgangen (boven en onder) en is deze gecentreerd over de flank in de schroefdraad. Op het gladde functievlak wordt door middel van tasters de uitlijning in de ruimte gemeten.

### Technische beschrijving

Maat L1	29 mm
Materiaal	Kaliberstaal
Sleutelwijdte SW	4 mm
Maat L2	12 mm
Ø D	6 mm
Maat L3	8 mm
Kalibratie	L10
Producttype	Meetdoorn

### Dienstverlening

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm	028550 20
DAkkS-kalibratieDraad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90