

**DC.T 11T308, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T308 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min**Technische beschrijving**

Spaanbreker	GK
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien