


WNMG 080412 Wiper, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080412 Wiper CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: WQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Snedecndities	continu
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WQ

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien