

**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080404 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	WQ
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien