

**DC.T 11T304, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min
Snededcondities	continu
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien