


CC.T 09T304, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 09T304 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: HQ
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien