


WNMG 080412, Soort: CA515

Bestelgegevens

Bestelnummer	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080412 CA515 Soort: CA515
 Spaanbreker: PS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
 Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Spaanbreker	PS
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien