

**Garant****CNC-video-meetmicroscop MM1, Type: 300CNC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492550 300CNC
GTIN	4062406160258
Artikelklasse	41P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**CNC-bestuurde** video-meetmicroscop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis.

**Opvallend licht:** 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.

**Doorvallend licht:** Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. **Massieve granieten basis** met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen.

- **Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma's.**
- **Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.**
- **Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.**

**Levering:**

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.

**Accessoires:**

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

**Opmerking:**

Lengtemeetafwijking  $E_{UXY, MPE}$  volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5.

Toegestane omgevingsomstandigheden:  $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ , temperatuurgradiënt  $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$ ,  $\Delta_{td} = 4,0\text{ K/d}$ , gemeten met een gekalibreerde standaard.

Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

## Technische beschrijving

Meetbereik Y	200 mm
Objectief (x-voudig)	0,5
Maximaal werkstukgewicht	20 kg
Werkafstand	80 mm
Zichtveld	14×9 mm
Lengte	730 mm
Meetbereik Z	200 mm
Breedte	900 mm
Camera	6,4 megapixel, autofocus
Gewicht	115 kg
Maximale werkstukhoogte	200 mm
Meetbereik X	300 mm
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig)	23
Hoogte	950 mm
Lengtemeetafwijking $E_{UXY, MPE}$ optisch (2D)	$2,9 + L / 100$ (L in mm) bij $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ $\mu\text{m}$
Nominale spanning	240 V
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	CNC-video-meetmicroscop

## Accessoires

Softwareoptie voor MM1 Type PROFIL	491913 PROFIL
Onderbouw voor meetmicroscopen Breedte×diepte 1800X900 mm	491914 1800X900

Objectief voor meetmicroscopen MM1 / MM2 Type 3	491912 3
Stofhoes Type 300	491919 300
Accessoires voor video-meetmicroscop Type FEDER	491917 FEDER
Softwareoptie voor MM1 Type DXF	491913 DXF
Reserveglasplaat voor video-meetmicroscop MM1 Type 300	491948 300