


Garant**CNC-video-meetmicroscop MM1, Type: 200CMZ****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492550 200CMZ
GTIN	4062406160265
Artikelklasse	41P

Omschrijving**Uitvoering:**

CNC-bestuurde video-meetmicroscop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikt Multitouch-panel op pc-basis.

Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.

Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. **Massieve granieten basis** met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen.

- **Eenvoudig maken en gebruiken van meetprogramma's.**
- **Praktische automatisering van meetprocedures, bijv. palletmetingen.**
- **Moderne, gebruiksvriendelijke en intuïtief te bedienen meetsoftware.**

Met zoomobjectief met motor, vergroting 0,3x tot 3,5x en coaxiaal licht voor gelijkmatige belichting van onderdelen.

Levering:

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en meertalige gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

Opmerking:

Lengtemeetafwijking $E_{U_{XY}, MPE}$ volgens DIN EN ISO 10360-7, gemeten met vergrotingsfactor = 0,5.
 Toegestane omgevingsomstandigheden: $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$, temperatuurgradiënt $\Delta_{th} = 0,5\text{ K/h}$, $\Delta_{td} = 4,0\text{ K/d}$, gemeten met een gekalibreerde standaard.

Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

Technische beschrijving

Maximale werkstukhoogte	100 mm
Werkafstand	80 mm
Meetbereik Z	100 mm
Breedte	600 mm
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig)	10 - 162
Maximaal werkstukgewicht	20 kg
Meetbereik X	200 mm
Objectief (x-voudig)	0,3 - 3,5
Hoogte	770 mm
Lengte	500 mm
Lengtemeetafwijking $E_{U_{XY}, MPE}$ optisch (2D)	$2,9 + L / 100$ (L in mm) bij $20\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ μm
Camera	6,4 megapixel, autofocus
Gewicht	60 kg
Zichtveld	24×16 – 2×1 mm
Meetbereik Y	100 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	240 V
Producttype	CNC-video-meetmicroscop

Accessoires

Stofhoes Type 200	491919 200
Objectief voor meetmicroscopen MM1 / MM2 Type 3	491912 3

Softwareoptie voor MM1 Type DXF	491913 DXF
Softwareoptie voor MM1 Type PROFIL	491913 PROFIL
Accessoires voor video-meetmicroscop Type FEDER	491917 FEDER
Reserveglasplaat voor video-meetmicroscop MM1 Type 200	491948 200