

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Artikelklasse	25E

Omschrijving

WNMG 080408 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WP
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	WP
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 435 m/min
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA515

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien