

**CC.T 060204, Soort: CA515**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060204 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: HQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien