

**CC.T 060202, Soort: CA515**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	GK
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie

M

Producttype

Wisselplaat voor het draaien