

**DC.T 11T302, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T302 CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: HQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 390 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 390 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien