

**CC.T 09T302, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CC.T 09T302 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Spaanbreker	HQ
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Snedecndities	continu

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien