

**DCMT 070204, Soort: CA515****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260483 CA515 |
| GTIN | 4960664675920 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DCMT 070204 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min**Technische beschrijving**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Spaanbreker | GK |
| Snedecndities | continu |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 390 m/min |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | P |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA515 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 070204 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |