

**CC.T 060202, Soort: CA515**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CC.T 060202 CA515 Soort: CA515

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 380 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 380 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	HQ
Snedcondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien