

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA515****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252115 CA515 |
| GTIN | 4960664678686 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

WNMG 080408 Wiper CA515 Soort: CA515
Spaanbreker: WQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 3,8 mm
Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 435 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Spaanbreker | WQ |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,15 - 0,6 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 1 - 3,8 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 435 m/min |
| Snedecndities | continu |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA515 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 6 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |