

**VBMT 160408, Soort: CA515****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VBMT 160408 CA515 Soort: CA515  
Spaanbreker: HQ  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 110 - 390 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 390 m/min

Soort	CA515
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien